

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Coderingsnagel Zackband



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401844>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Coderingsnagel Zackband, stroken, wit, ongemarkeerd, codeerbaar met: CMS-P1-PLOTTER, montage techniek: insteken, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 4 mm, breedte tekstveld: 6 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1401844
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	BG2112
Productcode	BG2112
GTIN	4017918020583
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,55 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,54 g
Douanetariefnnummer	39269097
Land van herkomst	DE

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Coderingsnagel Zackband



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401844>

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	codeerbaar met CMS
----------	--------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	klemmencodering niet gecodeerd
-------------	--------------------------------

codering

Aantal afzonderlijke schildjes	10
Aantal afzonderlijke schildjes per regel	10
Aantal coderingsstroken	10
Identificatietechnologie	Plotter

Afmetingen

Breedte	6,30 mm
Hoogte	3,97 mm
diepte	5,50 mm

Materiaal

Kleur	wit (RAL 9010)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
materiaal basiselement	PA
toevoegingen	siliconen- en halogeenvrij

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport)	23 °C
Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport)	50 %

Normen en bepalingen

wisvastheid	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------	-----------------------------

Montage

montagetechniek	insteken
-----------------	----------

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Coderingsnagel Zackband



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401844>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 9.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - Coderingsnagel Zackband



1401844

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1401844>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,004 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl