

CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE - Crimpinzetstuk



1212336

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212336>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Persprofiel (bovendeel), voor CRIMPFOX-C120, voor adereindhulzen (DIN 46228) 95 mm², trapeziumvormige crimp

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212336
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH313Z
Productcode	BH313Z
GTIN	4046356454827
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	79,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	79,6 g
Douanetariefnummer	82079091
Land van herkomst	DE

CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE - Crimpinzetstuk



1212336

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212336>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpprofiel
Persing	universeel
Producteigenschap	Verwisselbaar inzetstuk voor de universele perstang CRIMPFOX-C120
max. doorsnede	95 mm ²
AWG max.	3/0
crimpbreedte	26,00 mm

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	= 95 mm ² ... 95 mm ²
--------------------------	---

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE - Crimpinzetstuk



1212336

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212336>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212336>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE - Crimpinzetstuk



1212336

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212336>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	21043892
ECLASS-15.0	21043892

ETIM

ETIM 9.0	EC011822
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

1212336

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212336>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl