

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Aanbouwframe



1405358

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405358>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, metaal, met Freenet-systeem, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting, zonder bevestigingsschroeven

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1405358
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNODA
Productcode	ABNODA
GTIN	4046356419949
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	28,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	27 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) en hoofdstuk 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Aanbouwframe
toepassing	Freenet
bouwvorm	RJ45
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45

Elektrische eigenschappen


overdrachtsmedium	Koper
-------------------	-------

aansluitgegevens

Aansluittechniek

Aansluitmethode	Push-Pull
-----------------	-----------

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	29,5 mm
Hoogte	42 mm
lengte	37 mm
boorgatafstand verticaal	33 mm
printgatdiameter	3,2 mm

Materiaal

Kleur	zilver
materiaal	Metaal
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Materiaal afdichting vlakke afdichting	NBR
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	vernikkeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Aanbouwframe



1405358

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405358>

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C

Montage

montagetechniek	Wandmontage
-----------------	-------------


VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-F - Aanbouwframe

1405358

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405358>




Tekeningen



montage-uitsparing

detailtekening



1405358

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405358>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1405358

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405358>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl