

SACC-DSI-FS-5P-PG9-L180 SCO BU - Apparaatconnector achterwand



1405395

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405395>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Apparaatconnector achterwand, bus, recht, M12-SPEEDCON, A-polarisatie, Golfsolderen, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q2 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1405395
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	100 Stuks
Verkoopcode	ABQEHL
Productcode	ABQEHL
GTIN	4046356746670
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13,6 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	12,637 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

SACC-DSI-FS-5P-PG9-L180 SCO BU - Apparaatconnector achterwand



1405395

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405395>

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	Contraoer is bij de levering inbegrepen
-------------------	---

Montage

montagetechniek	Achterwandmontage (Pg9)
Aanhaalmoment	2 Nm ... 3 Nm

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
polarisatie	A
Schroefdraadsoort	M12

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Golfsolderen
Type contactaansluiting	Bus
Aanhaalmoment	2 Nm ... 3 Nm

Connectoren

Aansluiting 1

bouwvorm kop	bus
kabeluitgang kop	recht
schroefdraadsoort kop	M12
type vergrendeling kop	SPEEDCON
polarisatie	A

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67 (in gemonteerde toestand)
	IP65 (in gemonteerde toestand)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

SACC-DSI-FS-5P-PG9-L180 SCO BU - Apparaatconnector achterwand



1405395

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405395>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

SACC-DSI-FS-5P-PG9-L180 SCO BU - Apparaatconnector achterwand



1405395

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1405395>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	ff9a8f6a-159b-47b5-be67-12f8ef3a2109

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl