

CRIMPFOX-C50 - Perstang

1212340

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212340>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Basistang, voor de opname van persprofielen voor de meest uiteenlopende types contactaansluitingen tot 50 mm²

Uw voordelen

- Een mechanisch aandrijfsysteem reduceert de benodigde kracht tot het minimum
- Eenvoudig in-/uitklapbare bekhouders maken het snel verwisselen van de persprofielen mogelijk
- Groot aantal beschikbare persprofielen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212340
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH313A
Productcode	BH313A
GTIN	4046356454865
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1.619 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1.527,2 g
Douanetariefnummer	82055980
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"
---------------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	universeel
Producteigenschap	Basistang voor het vasthouden van matrijzen
	Scharnierkop voor grote verbindingvormen
	Met ratelmechanisme
	Ontgrendelbare afsluitpal
	Robuust en een lange levensduur

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnedegebied metrisch	6 mm ² ... 70 mm ²
doorsnedegebied AWG	10 ... 2/0

Afmetingen

Breedte	60 mm
Hoogte	65 mm
lengte	280 mm

Materiaal

Kleur	zwart
-------	-------

CRIMPFOX-C50 - Perstang

1212340

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212340>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212340>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-C50 - Perstang

1212340

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212340>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-C50 - Perstang

1212340

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212340>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl