

# CRIMPFOX-C50 RCT 50-1/DIE - Crimpinzetstuk



1212342

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212342>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Persprofiel (paar), voor CRIMPFOX-C50, voor koper-buiskabelschoenen 50 mm<sup>2</sup>, WM-crimp



## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1212342       |
| Verpakkingseenheid                      | 1 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Verkoopcode                             | BH313Z        |
| Productcode                             | BH313Z        |
| GTIN                                    | 4046356454988 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 42,7 g        |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 39,9 g        |
| Douanetariefnummer                      | 82079091      |
| Land van herkomst                       | DE            |

# CRIMPFOX-C50 RCT 50-1/DIE - Crimpinzetstuk



1212342

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212342>

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Producttype       | Crimpprofiel                                                     |
| Persing           | HEX-crimp                                                        |
| Producteigenschap | Verwisselbaar inzetstuk voor de universele perstang CRIMPFOX-C50 |

### aansluitgegevens

#### Aderaansluiting

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| doorsnede bereik metrisch | = 50 mm <sup>2</sup> ... 50 mm <sup>2</sup> |
|---------------------------|---------------------------------------------|

### Materiaal

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | zwart |
|-------|-------|

# CRIMPFOX-C50 RCT 50-1/DIE - Crimpinzetstuk



1212342

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212342>

## Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212342>



**EAC**

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-C50 RCT 50-1/DIE - Crimpinzetstuk



1212342

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212342>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043892 |
| ECLASS-15.0 | 21043892 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC011822 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

1212342

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212342>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

### EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)