

HC-B16-SP-RBK - Profielafdichting



1407708

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407708>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Profielafdichting voor HEAVYCON-EVO-aanbouwbehuizingen van bouwvorm B16



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1407708
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	AF7AUX
Productcode	AF7AUX
GTIN	4046356778022
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,36 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,34 g
Douanetariefnummer	40169300
Land van herkomst	IT

HC-B16-SP-RBK - Profielafdichting



1407708

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407708>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	afdichting
-------------	------------

Materiaal

materiaal afdichting Profielafdichting	NBR
--	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

Montage-instructie	De reserve-afdichting kan met het kleefmiddel Loctite-454 worden aangebracht.
	Voor HC-EVO-B16...BK-behuizingen


HC-B16-SP-RBK - Profielafdichting



1407708

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407708>

Tekeningen



Maatschets

HC-B16-SP-RBK - Profielafdichting



1407708

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407708>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407708>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B16-SP-RBK - Profielafdichting



1407708

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407708>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	27440292

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg	0,185 kg CO2e
---------	---------------