

UNIFOX-WP - Waterpomptang

1212365

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212365>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Waterpomptang, met doorgestoken profiel, dubbel getande bek, volgens VDE ISO 8976

Uw voordelen

- Ergonomisch gevormde tweecomponentenhandgrepen voor werken zonder vermoeidheid en antislip
- Getande bek
- VDE-getest
- Gunstige overbrengingsverhoudingen zorgen voor een optimaal grijpvermogen
- Gesmeed en in olie geharde scharnier voor maximale belasting
- Aanpassing aan verschillende sleutelwijdten

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1212365
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3161
Productcode	BH3161
GTIN	4046356455695
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	370,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	368,9 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"
---------------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Universeel gereedschap
Producteigenschap	Grijpoppervlak met tanden
	Tanden zijn inductief gehard
	Veilig en stevig vastpakken
	Zelfklemmend
	Speciaal gereedschapsstaal, diepgesmeed en oliegehard

Afmetingen

lengte	240 mm
sleutelwijdte	50 mm
Sleutelwijdte montage	50 mm

UNIFOX-WP - Waterpomptang

1212365

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212365>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1212365>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043826
ECLASS-15.0	21043826

ETIM

ETIM 9.0	EC000164
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl