

HC-B 6-TMS-EEE-PR-DI - Profielafdichting



1409794

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1409794>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Profielafdichting voor wartelbehuizingen van bouwvorm B6.....EEE



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1409794
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7APZ
Productcode	AF7APZ
GTIN	4046356750905
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	4,79 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	2,75 g
Douanetariefnnummer	40169300
Land van herkomst	DE

HC-B 6-TMS-EEE-PR-DI - Profielafdichting



1409794


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1409794>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	afdichting
bouwvorm	B6

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	55 mm	
Hoogte	7,8 mm	
lengte	89,5 mm	

Materiaal

materiaal	NBR, geleidend
-----------	----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------


HC-B 6-TMS-EEE-PR-DI - Profielafdichting

1409794

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1409794>



Tekeningen



Maatschets

HC-B 6-TMS-EEE-PR-DI - Profielafdichting

1409794

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1409794>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1409794>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B 6-TMS-EEE-PR-DI - Profielafdichting



1409794

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1409794>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	23071590

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl