

TU-00000005300 - Behuizing voor ronde connector



1605885

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1605885>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Behuizing voor ronde connector, serie: TU, recht, bajonetvergrendeling, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, radiale O-ring, afgeschermd: ja, wanddikte min.: 3,5 mm

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1605885
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ABRAHS
GTIN	4046356255462
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	44,04 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	44,04 g
Land van herkomst	DE

TU-00000005300 - Behuizing voor ronde connector



1605885

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1605885>

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	contactblokken separaat bestellen
-------------------	-----------------------------------


Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizing voor ronde connectoren
serie	TU
toepassing	signaal
stekerbeeld	12
Afgeschermd	ja
Schroefdraadsoort	M23

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Afmetingen

Maatschets	
lengte van de soldeerstift	16,5 mm
	2,5 mm
	3,5 mm
	9 mm
	16,5 mm
	2,5 mm
	3,5 mm
	9 mm
wanddikte	2,5 3,5 mm

Materiaal

materiaal (Gedraaide onderdelen)	CuZn
materiaal afdichting	FPM of NBR of EPDM
materiaal behuizing	GD-Zn
Behuizingsmateriaal	draaibare delen: koper-zink-legering (CuZn), spuitgietdelen: zink (GD-Zn)
materiaal behuizingsoppervlak	Ni
materiaal afdicht- en O-ring	FPM

Connectoren

bouwvorm	recht
----------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

TU-00000005300 - Behuizing voor ronde connector



1605885

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1605885>

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 125 °C
hoogtepositie	2000 m

Montage

montagetechniek	Achterwandmontage/vierkantflens (4x Ø 3,2 mm)
-----------------	---

TU-00000005300 - Behuizing voor ronde connector

1605885


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1605885>



Tekeningen

Maatschets

4xØ3,2/M3/□24,5±0,1



inbouwmaten:

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl