

RC-09S1N8L0000 - Contactblok

1607004

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607004>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Contactblok, M23, aantal polen: 8+1, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1607004
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Verkoopcode	ABRADN
Productcode	ABRAFU
GTIN	4046356211239
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	13 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
toepassing	signaal
aantal polen	9
stekerbeeld	8+1
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Elektrische eigenschappen

Contact: Contactgroep 1

contactdiameter	2 mm
min. doorsnede	1 mm ²
max. doorsnede	1,5 mm ²
nominale stroom I_N	20 A
nominale spanning U_N	48 V AC
	74 V DC
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

Contact: Contactgroep 2

contactdiameter	1 mm
min. doorsnede	0,14 mm ²
max. doorsnede	0,56 mm ²
nominale stroom I_N	8 A
nominale spanning U_N	48 V AC
	74 V DC

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Materiaal

materiaal Isolatiebehuizing	PA 6.6
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au

Connectoren

RC-09S1N8L0000 - Contactblok



1607004

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607004>

draairichting	standaard
---------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	50
------------	----

Tekeningen

schematekening




RC-09S1N8L0000 - Contactblok

1607004

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607004>



schematekening




RC-09S1N8L0000 - Contactblok

1607004

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607004>



schematekening



RC-09S1N8L0000 - Contactblok

1607004

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607004>



Classificaties

ETIM

ETIM 8.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: Niet van toepassing)
--	------------------------------------