

SEALING PLUG 10X16 RD - Blindstop



1400284

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1400284>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Blindstop, voor schroefdraad steekbaar, kleur: rood



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1400284
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7DZX
Productcode	AF7DZX
GTIN	4046356482004
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,38 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,062 g
Douanetariefnummer	39235090
Land van herkomst	DE

SEALING PLUG 10X16 RD - Blindstop



1400284


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1400284>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Afsluitdop
Schroefdraadsoort	steekbaar

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	9,80 mm	
lengte	16 mm	
diameter	9,8 mm	
schroefdraadsoort aansluitzijde	9,8 mm	
	steekbaar	

Materiaal

materiaal	PA
-----------	----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-60 °C ... 100 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

Montage-instructie	De kop van de afsluitdop dient na de montage in nog in de wartel zichtbaar te zijn (zie foto "na de montage").
--------------------	--

SEALING PLUG 10X16 RD - Blindstop



1400284

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1400284>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

SEALING PLUG 10X16 RD - Blindstop



1400284

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1400284>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

SEALING PLUG 10X16 RD - Blindstop



1400284

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1400284>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,017 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl