

RM-00000007300 - Behuizing voor ronde connector



1607028

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607028>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Behuizing voor ronde connector, serie: RM, recht, Schroefvergrendeling, M23, afgeschermd: nee, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2027-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1607028
Verpakkingseenheid	20 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	20 Stuks
Verkoopcode	ABRAFI
Productcode	ABRAFI
GTIN	4046356278515
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	69,86 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	66,81 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizing voor ronde connectoren
serie	RM
toepassing	signaal
uitvoering	Koppelingsbehuizing
Afgeschermd	nee
Schroefdraadsoort	M23

Materiaal

materiaal (Gedraaide onderdelen)	CuZn
materiaal behuizing	GD-Zn
Behuizingsmateriaal	draaibare delen: koper-zink-legering (CuZn), spuitgietdelen: zink (GD-Zn)
materiaal behuizingsoppervlak	Ni
materiaal afdicht- en O-ring	FPM

Connectoren

bouwvorm	recht
----------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
	IP68
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 125 °C
hoogtepositie	2000 m

RM-00000007300 - Behuizing voor ronde connector



1607028

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1607028>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	5e89da99-4e12-4f7a-bcd4-100f72ab4510