

HC-B10-SP-RBK - Profielafdichting

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407707>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Profielafdichting voor HEAVYCON-EVO-aanbouwbehuizingen van bouwvorm B10



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1407707
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7AUX
Productcode	AF7AUX
GTIN	4046356778015
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	3,05 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,05 g
Douanetarifnummer	40169300
Land van herkomst	IT

HC-B10-SP-RBK - Profielafdichting



1407707

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407707>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	afdichting
-------------	------------

Materiaal

materiaal afdichting Profielafdichting	NBR
--	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

Montage

Montage-instructie	De reserve-afdichting kan met het kleefmiddel Loctite-454 worden aangebracht.
	Voor HC-EVO-B10....BK-behuizingen


HC-B10-SP-RBK - Profielafdichting

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407707>



Tekeningen



Maatschets

HC-B10-SP-RBK - Profielafdichting

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407707>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407707>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B10-SP-RBK - Profielafdichting

1407707

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407707>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	23071590
ECLASS-15.0	23071590

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31401600
-------------	----------

HC-B10-SP-RBK - Profielafdichting



1407707

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407707>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,157 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl