

VS-PPC-C1-PC67-POBK - Beschermdeksel



1608155

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608155>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Beschermkap, IP67, ter afdekking van het contactblok in RJ45- en SC-RJ-aanbouwramen met push-pull-vergrendeling

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1608155
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNODZ
Productcode	ABNODZ
GTIN	4046356159999
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	22,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	21 g
Douanetariefnnummer	39269097
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Algemeen	Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, version 2.00, order no: 2.252, hoofdstuk 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling), hoofdstuk 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) en hoofdstuk 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermdeksel
toepassing	RJ45 en SCRJ

Afmetingen

Breedte	22 mm
Hoogte	30 mm
lengte	57 mm

Materiaal

Kleur	zwart
materiaal	Kunststof
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
Materiaal afdichting O-ring	NBR
Materiaal afdichting kabelafdichting	TPE
materiaal afdichting	NBR
Materiaal afdichting poolbeeld	NBR
materiaal behuizing	PA-GF
materiaal O-ring	NBR
Materiaal wartel	PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 500
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 70 °C

VS-PPC-C1-PC67-POBK - Beschermdeksel


1608155

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608155>



Tekeningen

detailtekening



Montage van de beschermkap

VS-PPC-C1-PC67-POBK - Beschermdeksel



1608155

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1608155>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nr.: 119-47-1)
SCIP	86267c9e-264f-423a-a46d-8d2151470c16