

CUC-PP-PATCHBAY - Rangeerverdeler

1407994

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407994>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Rangeerverdeler, bouwvorm: 19"-rack / standbehuizing, beschermklasse: IP20, materiaal: staal, met poedercoating, aansluitmethode: schroefaansluiting, kleur: lichtgrijs RAL 7035



Productbeschrijving

Rangeerveld, 19", 1 HE, met 5 kunststofbeugels

Uw voordelen

- Voor eenvoudig kabelmanagement

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1407994
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABNLBZ
Productcode	ABNLBZ
GTIN	4046356788076
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	387 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	387 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

1407994

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407994>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Dataconnector
bouwvorm	1 HE

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
-----------------	--------------------

Afmetingen

Breedte	482,6 mm
Hoogte	44,45 mm
boorgatafstand horizontaal	31,6 mm

Materiaal

Kleur	lichtgrijs RAL 7035
materiaal	Staal, verzinkt
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	staal, met poedercoating
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 70 °C
omgevingstemperatuur (montage)	-10 °C ... 60 °C

1407994

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1407994>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	19170192
ECLASS-15.0	19170192

ETIM

ETIM 9.0	EC003626
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl