


HC-ADV-B24-CHFHH-1TTM40-EEE - Behuizing



1409008

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1409008>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON ADVANCE-koppelbehuizing B24, voor schroefvergrendeling M6, zeewaterbestendig aluminium, met schroefdraad 1 x M40, kabelaansluiting recht, zonder oppervlakte

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1409008
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAA
GTIN	4046356583657
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	541,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	541,2 g
Land van herkomst	CN

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B24, BB46, D64, DD104, M, K
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met schroefvergrendeling
Behuizingstype	Koppelbehuizing
toepassing	offshore
bouwworm	B24
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x M40
bevestigingsschroeven	M6
Afgeschermd	ja
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	45 mm
Hoogte	72 mm
lengte	152 mm

Materiaal

materiaal behuizing	spuitgietaluminium, corrosiebestendig
materiaal behuizingsoppervlak	zonder coating

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69K
Beschermklasse (NEMA)	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	12 (NEMA 250)
slagvastheid	IK09
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	1x M40
type vergrendeling	moer

Montage

bevestigingsschroeven	M6
-----------------------	----

HC-ADV-B24-CHF-1TTM40-EEE - Behuizing


1409008

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1409008>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

HC-ADV-B24-CHFh-1TTM40-EEE - Behuizing

1409008

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1409008>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	
	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl