

HC-B 24-SD-FLU/FS-AL - Beschermdeksel



1644601

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1644601>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Beschermdeksel B24, voor lengtebeugel, materiaal beschermkap: Al, hoogte: 16 mm, afdichting: nee, met vangdraad

Commerciële gegevens


Artikelnummer	1644601
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7AZC
Productcode	AF7AZC
GTIN	4017918904920
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	102,33 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	89,09 g
Douanetarifnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermdeksel
Behuizingstype	Beschermdeksel
bouwworm	B24
Vangdraad beschikbaar	ja
afdichting aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	43 mm
Hoogte	16 mm
lengte	120 mm
diameter	30 mm

Materiaal

materiaal Beschermdeksel	Spuitgietaluminium (Met poedercoating)
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs
materiaal beschermkap	Al

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

type vergrendeling	Pin
--------------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

Montage

Montage-instructie	Bij de toepassing van polarisatiebussen, -stiften en -bouten dienen de geleidenokken van de beschermkap te worden verwijderd.
--------------------	---


HC-B 24-SD-FLU/FS-AL - Beschermdeksel



1644601

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1644601>

Tekeningen



Maatschets

HC-B 24-SD-FLU/FS-AL - Beschermdeksel



1644601

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1644601>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1644601

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1644601>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl