

VS-09-GC-ST/ST - D-SUB-Gender-Changer

1652651

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652651>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 1, met 9 meldcontacten, type contactaansluiting stift, gender-changer, bevestiging door middel van schroefdraad 4-40 UNC



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1652651
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABNCAA
Productcode	ABNCAA
GTIN	4017918952792
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	8,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	8,5 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
bouwworm	D-SUB
sensor type	Universeel
aantal polen	9
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	125 V
test-stootspanning	1 kV
Nominale stroom	5 A
overdrachtsmedium	Koper

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Gender-Changer
-----------------	----------------

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	Roestvaststaal
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	hardverguld nikkel
materiaal contactblok	polyester GF

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 200
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

Montage

montagetechniek	schroefdraad
-----------------	--------------

VS-09-GC-ST/ST - D-SUB-Gender-Changer


1652651

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652651>



Tekeningen

schematekening



VS-09-GC-ST/ST - D-SUB-Gender-Changer



1652651

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652651>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1652651

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652651>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl