

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB-Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652664>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-contactblok, grootte 2, met 15 meldcontacten, type contactaansluiting bus, gender-changer, bevestiging door middel van schroefdraad 4-40 UNC



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1652664
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABNCAB
Productcode	ABNCAB
GTIN	4017918952822
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	13,59 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	12,79 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	DE

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB-Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652664>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
bouwworm	D-SUB
sensor type	Universeel
aantal polen	15
stekerbeeld	D-SUB
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht

Isolatie-eigenschappen

Overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	2

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	125 V
test-stootspanning	1 kV
Nominale stroom	5 A
overdrachtsmedium	Koper
Vermogensoverdracht	Vermogen

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Koppeling
-----------------	-----------

Afmetingen

Breedte	17,8 mm
Hoogte	39,26 mm
lengte	12,55 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	metaal
materiaal behuizingsoppervlak	gemetalliseerd
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	goud
materiaal contactblok	polyester GF

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 200
------------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB-Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652664>

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C

Montage

montagetechniek	schroefdraad
-----------------	--------------

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB-Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652664>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB-Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1652664>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl