

HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Behuizing



1460060

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460060>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON-wartelbehuizing B10, voor dwarsbeugels, hoogte: 56 mm, met wartel 1 x Pg16, kabelaansluiting recht

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1460060
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAC
GTIN	4046356793285
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	172,88 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	22,22 g
Land van herkomst	DE

HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Behuizing



1460060

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460060>

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
bouwvorm	B10
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x Pg16
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	met

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	43 mm
Hoogte	56 mm
lengte	73 mm
sleutelwijdte wartelmoer	22 mm

Materiaal

materiaal wartel	Messing, vernikkeld
materiaal afdichting Kabelafdichting	NBR
materiaal behuizing	Spuitgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	1x Pg16
----------------	---------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	7,5 mm ... 15 mm
---------------------	------------------

aansluitgegevens

kabelbuitendiameter	7,5 mm ... 15 mm
---------------------	------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Behuizing

1460060

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460060>



beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Behuizing


1460060

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460060>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Behuizing

1460060

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460060>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

HC-B 10-TFQ-N-M1PG16G - Behuizing



1460060

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1460060>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl