

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - D-SUB-crimpcontact



1655276

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655276>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Crimpcontact, voor D-SUB-contactblokken met high-density, stift, aansluitdoorsnede AWG 22, gedraaid, verguld

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1655276
Verpakkingseenheid	100 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	ABNCAA
GTIN	4046356029216
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,09 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,09 g
Land van herkomst	DE

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - D-SUB-crimpcontact



1655276

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655276>

Technische gegevens

Montage

montagetechniek	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpcontact
contacttype	gedraaid


aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
Type contactaansluiting	Stift
Aansluittechniek	Crimpaansluiting
aansluitdoorsnede	0,34 mm ²
aansluitdoorsnede AWG	22

Materiaal

materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	hardverguld nikkel

Afmetingen

Maatschets	
lengte	13,5 mm

Mechanische kengetallen

contactdiameter	1 mm
-----------------	------

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	60 V
test-stootspanning	1 kV
Nominale stroom	3 A
isolatieweerstand	≥ 5 GΩ

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	≥ 50
------------	------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - D-SUB-crimpcontact

1655276

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655276>



omgevingstemperatuur (bedrijf)	-55 °C ... 125 °C
--------------------------------	-------------------

VS-ST-CD-HD-1,0/13,5/0,37 - D-SUB-crimpcontact




1655276

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1655276>

Tekeningen

Maatschets



D-SUB-crimpcontact, stift

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl