

VS-SI-SD-IT - Wandcontactdoosinzet



1656550

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656550>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Wandcontactdoosinzet, aansluitmethode: schroefaansluiting, Italië



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1656550
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF7EBX
Productcode	AF7EBX
GTIN	4046356029926
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	91,4 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	88,2 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	HU

1656550

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656550>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactdoos
landherkenning	Italië

Elektrische eigenschappen

nominale spanning (III/3)	250 V
Nominale stroom	16 A

aansluitgegevens

Aansluitmethode	schroefaansluiting
-----------------	--------------------

Materiaal

materiaal behuizing	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-10 °C ... 60 °C

Montage

Montage-instructie	passend bij alle inbouwramen
--------------------	------------------------------

VS-SI-SD-IT - Wandcontactdoosinzet




1656550

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656550>

Tekeningen

Maatschets



Wandcontactdoosinzet

VS-SI-SD-IT - Wandcontactdoosinzet



1656550

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656550>

Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656550>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.A*30.B.01102

1656550

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656550>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27144021
ECLASS-13.0	27144021

ETIM

ETIM 9.0	EC000450
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1656550

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1656550>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	54c00bf6-be47-4ea3-9143-bc561ccf8228

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl