

SACC-M16FR-14CON-M - Connector



1500253

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1500253>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Aansluitbus M16, 14-polig, met soldeeraansluiting, vrij configureerbaar, haaks, voor kabeldiameters van 6,0 mm ... 8,0 mm



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1500253
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	AF3ZDX
Productcode	AF3ZDX
GTIN	4017918587918
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	68,9 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	68,9 g
Douanetarifnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Montage-instructie

LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders.

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (kabelzijde)
aantal polen	14
Afgeschermd	nee
polarisatie	nee

Afmetingen

Breedte	20 mm
Hoogte	37,4 mm
lengte	54 mm

Materiaal

materiaal Schroefdraadhuls	Zinkspuitgietwerk
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Au
materiaal contactblok	PBT

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	soldeeraansluiting
-----------------	--------------------

Elektrische eigenschappen

nominale spanning U_N	60 V DC (overspanningscategorie I / vervuilingsgraad 1)
	32 V AC (overspanningscategorie II / vervuilingsgraad 2)

Connectoren

Aansluiting 1

bouwworm kop	bus
kabeluitgang kop	haaks
schroefdraadsoort kop	M16

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
----------------	------

SACC-M16FR-14CON-M - Connector

1500253

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1500253>



omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus)	-30 °C ... 95 °C
--	------------------

SACC-M16FR-14CON-M - Connector



1500253

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1500253>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	f3594b4f-206a-46e9-8c24-68d43845ae4a

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	1,988 kg CO2e
---------	---------------