

HC-B 6-SD-FL/FS - Beschermdeksel



1660180

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660180>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Beschermdeksel B6, voor lengtebeugel, materiaal beschermkap: PA, hoogte: 18,5 mm, afdichting: nee, met vangdraad

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1660180
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7AZC
Productcode	AF7AZC
GTIN	4017918021924
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	24,39 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	23,17 g
Douanetarifnummer	85389099
Land van herkomst	DE

HC-B 6-SD-FL/FS - Beschermdeksel



1660180


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660180>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermdeksel
Behuizingstype	Beschermdeksel
bouwworm	B6
Vangdraad beschikbaar	ja
afdichting aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	46 mm
Hoogte	18,5 mm
lengte	60,5 mm
diameter	30 mm

Materiaal

materiaal Beschermdeksel	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal beschermkap	PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

type vergrendeling	Pin
--------------------	-----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 100 °C

Montage

Montage-instructie	niet voor HC-B...EMV-behuizingen
	Kunststof beschermkap voor kortstondige bescherming


HC-B 6-SD-FL/FS - Beschermdeksel

1660180

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660180>

Tekeningen

Maatschets



Maatschets

HC-B 6-SD-FL/FS - Beschermdeksel



1660180

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660180>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-13.0	27440208

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-B 6-SD-FL/FS - Beschermdeksel



1660180

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660180>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl