

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Beschermdeksel

1580539

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1580539>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

HEAVYCON ADVANCE IP65-beschermkap B32, voor de aanbouwzijde, schroefvergrendeling met 2 x binnenzeskantschroeven, met afdichting, vangdraadoog 3 mm



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1580539
Verpakkingseenheid	6 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AZC
GTIN	4046356463355
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	90,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	90,5 g
Land van herkomst	DE

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Beschermdeksel



1580539


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1580539>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermdeksel
Behuizingstype	Beschermdeksel
bouwworm	B32
bevestigingsschroeven	M6 (binnenzeskant 5 mm)
afdichting aanwezig	ja

Afmetingen

Maatschets	
diameter	3,5 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
materiaal beschermkap	PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

type vergrendeling	Schroef
--------------------	---------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 100 °C

Montage

bevestigingsschroeven	M6 (binnenzeskant 5 mm)
-----------------------	-------------------------

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Beschermdeksel


1580539

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1580539>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Beschermdeksel

1580539

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1580539>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
-------------	----------

HC-B 32-TMS-SD-IP65 - Beschermdeksel

1580539

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1580539>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	
	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl