

HC-B 10-AP-GY - Afdekplaat

1660371

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660371>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

HEAVYCON-beschermplaat, voor wanduitsparingen van bouwvorm B10/HV3, dikte: 3,5 mm, grijs



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1660371
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7AZD
Productcode	AF7AZD
Cataloguspagina	Pagina 664 (C-2-2019)
GTIN	4017918022013
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	19,94 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	18,35 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	DE

HC-B 10-AP-GY - Afdekplaat

1660371

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660371>



Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor wanduitsparingen van bouwvorm B10/HV3
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	afdekplaat
bouwvorm	B10/HV3
afdichting aanwezig	ja

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	52 mm
Hoogte	4,5 mm
lengte	103 mm
boorgatafstand horizontaal	83 mm
boorgatafstand verticaal	32 mm
printgatdiameter	4,5 mm

Inbouwmaat

breedte montage-uitsparing	36 mm
lengte montage-uitsparing	65 mm

Materiaal

materiaal	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	PTS

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 100 °C


HC-B 10-AP-GY - Afdekplaat

1660371

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660371>



Tekeningen



HC-B 10-AP-GY - Afdekplaat

1660371

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660371>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-B 10-AP-GY - Afdekplaat

1660371

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1660371>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl