

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Behuizing



1586523

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1586523>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Wartelbehuizing, voor lengtebeugel, hoogte: 76 mm, met wartel, 1 x M25, kabelaansluiting recht

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1586523
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAC
GTIN	4046356426619
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	397,69 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	397,69 g
Land van herkomst	DE

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Behuizing

1586523

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1586523>



Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B24, BB46, BBB64, D64, DD108, M
----------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	B24
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x M25
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	met

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	43 mm
Hoogte	76 mm
lengte	120 mm
sleutelwijdte wartelmoer	25 mm

Materiaal

materiaal wartel	Messing, vernikkeld
materiaal afdichting Kabelafdichting	NBR
materiaal behuizing	Spuitgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	1x M25
type vergrendeling	Pin

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter Kabel 1	9 mm ... 18 mm
-----------------------------	----------------

aansluitgegevens

kabelbuitendiameter	9 mm ... 18 mm
---------------------	----------------

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Behuizing

1586523

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1586523>



Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Behuizing


1586523

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1586523>



Tekeningen

Maatschets



HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Behuizing

1586523

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1586523>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

HC-B 24-TFL-76/M1M25G - Behuizing



1586523

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1586523>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl