

RC-0000000Z300 - Behuizing voor ronde connector



1593044

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1593044>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Behuizing voor ronde connector, serie: RC, haaks, Schroefvergrendeling, M23, afgeschermd: nee, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2026-Q1 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1%), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1593044
Verpakkingseenheid	8 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	ABRAFE
Productcode	ABRAFE
GTIN	4046356193986
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	140,25 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	126,875 g
Douanetariefnummer	85366990
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

bestelinformatie:	contactblokken en kabelaansluiting separaat bestellen
-------------------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizing voor ronde connectoren
serie	RC
toepassing	signaal
uitvoering	Kabelconnector-behuizing
Afgeschermd	nee
Schroefdraadsoort	M23

Materiaal

materiaal (Gedraaide onderdelen)	CuZn
materiaal behuizing	GD-Zn
Behuizingsmateriaal	draaibare delen: koper-zink-legering (CuZn), spuitgietdelen: zink (GD-Zn)
materiaal behuizingsoppervlak	Ni
materiaal afdicht- en O-ring	FPM

Connectoren

bouwworm	haaks
----------	-------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 125 °C
hoogtepositie	2000 m

RC-0000000Z300 - Behuizing voor ronde connector



1593044

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1593044>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	3f04c13e-5489-41b9-a198-78dd597addfd