

HC-B 16-SML-84/O1PG29 - Behuizing



1677843

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1677843>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Sokkelbehuizing, met lengtebeugel, hoogte: 84 mm, met schroefdraadbus 1 x Pg29



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1677843
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAC
GTIN	4017918151447
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	502,21 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	502,21 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Sokkelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	B16
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x Pg29
kabeluitgang	links (gezien in richting van de geopende lengtebeugel)
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	57 mm
Hoogte	84 mm
lengte	117 mm

Materiaal

materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	Spuitgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs
materiaal vergrendelingsbeugel	roestvaststaal, greep: PA

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	1x Pg29
type vergrendeling	beugels

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 16-SML-84/O1PG29 - Behuizing


1677843

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1677843>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets, $h = 84$ mm

HC-B 16-SML-84/O1PG29 - Behuizing

1677843

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1677843>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

1677843

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1677843>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl