

# RC-06S1NA20000 - Contactblok

1594149

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594149>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Contactblok, M23, aantal polen: 6, type contactaansluiting: Bus, insoldeeraansluiting, serie: RC, TU

## Commerciële gegevens

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 1594149                                     |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks                                    |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 10 Stuks                                    |
| Aanwijzing                              | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Productcode                             | ABRAFU                                      |
| GTIN                                    | 4046356199919                               |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 11,35 g                                     |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 11 g                                        |
| Land van herkomst                       | DE                                          |

# RC-06S1NA20000 - Contactblok

1594149

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594149>



## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Producttype       | Contactblok |
| serie             | RC          |
|                   | TU          |
| toepassing        | signaal     |
| aantal polen      | 6           |
| stekerbeeld       | 6           |
| polarisatie       | N           |
| Schroefdraadsoort | M23         |

### Elektrische eigenschappen

#### Contact

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| contactdiameter         | 2 mm            |
| nominale spanning $U_N$ | 48 V AC 74 V DC |
| overspanningscategorie  | III             |
| vervuilingsgraad        | 3               |
| test-stootspanning      | 1,5 kV          |

### aansluitgegevens

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Aansluitmethode | insoldeeraansluiting |
|-----------------|----------------------|

### Materiaal

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| materiaal contact          | CuZn                |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au               |
| contactoppervlak           | vernikkeld, verguld |
| materiaal isolatiehuis     | PBT                 |

### Connectoren

|               |           |
|---------------|-----------|
| draairichting | standaard |
|---------------|-----------|

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|            |    |
|------------|----|
| steekcycli | 50 |
|------------|----|


# RC-06S1NA20000 - Contactblok

1594149

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594149>



## Tekeningen



Maatschets


# RC-06S1NA20000 - Contactblok

1594149

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594149>



schematekening



Polbild


# RC-06S1NA20000 - Contactblok

1594149

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594149>



boorsjabloon/soldeerpadgeometrie



# RC-06S1NA20000 - Contactblok



1594149

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1594149>

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)