

HC-B 6-SD-ML/FS - Beschermdeksel



1678282

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1678282>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Beschermdeksel B6, met lengtebeugel, materiaal beschermkap: PA, hoogte: 21,6 mm, afdichting: ja, met vangdraad

Commerciële gegevens


Artikelnummer	1678282
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AF7AZC
Productcode	AF7AZC
GTIN	4017918151829
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	44,47 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	44,47 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermdeksel
Behuizingstype	Beschermdeksel
bouwworm	B6
uitvoering	voor wartelbehuizingen zonder vergrendeling in de lengte
Vangdraad beschikbaar	ja
afdichting aanwezig	ja

Afmetingen

Maatschets		
Breedte	43 mm	
Hoogte	21,6 mm	
lengte	60 mm	
diameter	30 mm	

Materiaal

materiaal Beschermdeksel	PA
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal afdichting	NBR
materiaal beschermkap	PA
materiaal vergrendelingsbeugel	roestvaststaal, greep: PA-GF

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

type vergrendeling	beugels
--------------------	---------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP66
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 100 °C

Montage

Montage-instructie	Kunststof beschermkap voor kortstondige bescherming
--------------------	---

HC-B 6-SD-ML/FS - Beschermdeksel


1678282

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1678282>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

HC-B 6-SD-ML/FS - Beschermdeksel



1678282

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1678282>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl