

RC-12P1N120000 - Contactblok

1596856

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1596856>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Contactblok, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Stift, soldeeraansluiting, serie: RC, CA, NC, RM, TU, UC, dit artikel zal naar verwachting loodvrij zijn vanaf 2025-Q3 volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %), een loodvrij alternatief is vooraf beschikbaar op aanvraag

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1596856
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABRAFU
Productcode	ABRAFU
GTIN	4046356212960
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	9,12 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	6,52 g
Douanetariefnnummer	85366990
Land van herkomst	DE

RC-12P1N120000 - Contactblok

1596856

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1596856>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
serie	RC
	CA
	NC
	RM
	TU
	UC
toepassing	signaal
aantal polen	12
stekerbeeld	12
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Elektrische eigenschappen

Contact: Contactgroep 1

contactdiameter	1 mm
min. doorsnede	0,08 mm ²
max. doorsnede	1 mm ²
nominale stroom I _N	8 A (bij max. aansluitdoorsnede)
nominale spanning U _N	48 V AC
	74 V DC
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

aansluitgegevens

Aansluitmethode	soldeeraansluiting
-----------------	--------------------

Materiaal

materiaal Isolatiebehuizing	PBT
materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au

Connectoren

draairichting	standaard
---------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	100
------------	-----

RC-12P1N120000 - Contactblok

1596856

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1596856>



Tekeningen

schematekening



Polbild


RC-12P1N120000 - Contactblok

1596856

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1596856>



schematekening



Maatschets

RC-12P1N120000 - Contactblok

1596856

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1596856>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	b4b8cede-fe3e-48d1-b109-d069dcf1f733