

RC-12S1N8E0000 - Contactblok

1599348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1599348>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Contactblok, M23, aantal polen: 12, type contactaansluiting: Bus, Crimpaansluiting, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1599348
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ABRAFU
Productcode	ABRAFU
GTIN	4046356225502
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	10,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4,98 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

RC-12S1N8E0000 - Contactblok

1599348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1599348>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Contactblok
serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
toepassing	signaal
aantal polen	12
stekerbeeld	12
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M23

Elektrische eigenschappen

Contact

contactdiameter	1 mm
min. doorsnede	0,22 mm ²
max. doorsnede	0,56 mm ²
nominale spanning U _N	48 V AC
	74 V DC
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	1,5 kV

aansluitgegevens

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
-----------------	------------------

Materiaal

materiaal contact	CuZn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
contactoppervlak	vernikkeld, verguld
materiaal isolatiehuis	PA66

Connectoren

draairichting	standaard
---------------	-----------

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

steekcycli	50
------------	----

Omgevings- en levensduuromstandigheden

RC-12S1N8E0000 - Contactblok

1599348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1599348>



Omgevingsomstandigheden

toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)

50 % ... 65 %

RC-12S1N8E0000 - Contactblok

1599348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1599348>



Tekeningen

schematekening



Polbild

RC-12S1N8E0000 - Contactblok

1599348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1599348>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-12S1N8E0000 - Contactblok

1599348

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1599348>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl