

HC-NPT-1/2-M20 - Adapter

1686847

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1686847>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

NPT-adapter, IP68, tot 5 bar, incl. O-ringafdichting, M20 op 1/2"



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1686847
Verpakkingseenheid	25 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	25 Stuks
Verkoopcode	AF7DZX
Productcode	AF7DZX
GTIN	4017918822705
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	32,02 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	31,67 g
Douanetariefnnummer	74198090
Land van herkomst	DE

HC-NPT-1/2-M20 - Adapter

1686847

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1686847>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	NPT-adapter
-------------	-------------

Afmetingen

Maatschets	
lengte	25 mm
lengte bevestigingsschroefdraad	6,5 mm
lengte zonder bevestigingsschroefdraad	18,5 mm
diameter	20 mm
diameter aansluitschroefdraad	20 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde	M20
schroefdraadsoort afdichtingszijde	1/2-inch-NPT-schroefdraad

Materiaal

Kleur	messingkleurig
materiaal	Messing, vernikkeld
materiaal afdichting O-ring	NBR

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
beschermklasse	IP68 (afhankelijk van de toegepaste wartel)
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 80 °C


HC-NPT-1/2-M20 - Adapter

1686847

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1686847>



Tekeningen



Maatschets

HC-NPT-1/2-M20 - Adapter

1686847

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1686847>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1686847>



EAC

Toelatings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-NPT-1/2-M20 - Adapter

1686847

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1686847>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27140806
ECLASS-15.0	27140806

ETIM

ETIM 9.0	EC000938
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

HC-NPT-1/2-M20 - Adapter

1686847

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1686847>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja
uitzonderingsregelingen voor zover bekend	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Lead(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP	d17bb27a-ef98-4bae-963f-d2895584a51d

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl