

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20 - Aanbouwframe



1688641

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688641>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



RJ45-aanbouwraam, 1-voudig, IP20, voor printplaatmontage, voor buscontactblokken, zonder bevestigingsschroeven

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1688641
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	ABNADA
Productcode	ABNADA
GTIN	4017918607913
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,11 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,664 g
Douanetariefnr	85389099
Land van herkomst	DE

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20 - Aanbouwframe



1688641


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688641>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Aanbouwframe
bouwworm	RJ45
aantal polen	8
stekerbeeld	RJ45
Aantal steekplAatsen	1

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	18 mm
Hoogte	26,5 mm
diepte	3,6 mm

Materiaal

Kleur	grijs
materiaal	Kunststof
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	NBR
materiaal behuizing	Kunststof
materiaal behuizingsoppervlak	polyamide, lichtgrijs
materiaal contactoppervlak	Au/Ni
materiaal contactblok	polyester GF

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP20
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C

Montage

montagetechniek	Voorwandmontage
-----------------	-----------------

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20 - Aanbouwframe


1688641

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688641>




Tekeningen

Maatschets



montage-uitsparing

Maatschets




montage-uitsparing

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20 - Aanbouwframe

1688641

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688641>



montage-uitsparing

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20 - Aanbouwframe



1688641

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688641>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 9.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1688641

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1688641>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl