

# HC-B 10-TFL-52/O1M20S - Behuizing



1604760

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604760>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



HEAVYCON-wartelbehuizing B10, voor lengtebeugel, hoogte: 52 mm, met schroefdraadbus 1 x M20, kabelaan sluiting zijdelings

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1604760       |
| Verpakkingseenheid                      | 10 Stuks      |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 1 Stuks       |
| Productcode                             | AF7AAC        |
| GTIN                                    | 4017918881054 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 147,9 g       |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 147,9 g       |
| Land van herkomst                       | DE            |

# HC-B 10-TFL-52/O1M20S - Behuizing



1604760

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604760>

## Technische gegevens


### Opmerking

|          |                                                  |
|----------|--------------------------------------------------|
| Algemeen | voor contactblokken HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
|----------|--------------------------------------------------|

### Artikeleigenschappen

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Producttype               | Behuizingen met beugelvergrendeling |
| Behuizingstype            | Wartelbehuizing                     |
| toepassing                | Standaard                           |
| bouwworm                  | B10                                 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1                                   |
| schroefmethode            | 1x M20                              |
| Afgeschermd               | nee                                 |
| kabeluitgang              | zijdelings                          |
| Pg-wartel                 | zonder                              |

### Afmetingen

|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maatschets |  |
| Breedte    | 43 mm                                                                                |
| Hoogte     | 52 mm                                                                                |
| lengte     | 73 mm                                                                                |

### Materiaal

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| materiaal behuizing           | Spuitsietaluminium   |
| materiaal behuizingsoppervlak | poedercoating, grijs |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|                    |        |
|--------------------|--------|
| schroefmethode     | 1x M20 |
| type vergrendeling | Pin    |

### Montage

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Montage-instructie | voor halve en complete wartels |
|--------------------|--------------------------------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| beschermklasse                 | IP65              |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |

# HC-B 10-TFL-52/O1M20S - Behuizing


1604760

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604760>



## Tekeningen

Maatschets



# HC-B 10-TFL-52/O1M20S - Behuizing

1604760

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604760>



## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
|-------------|----------|

# HC-B 10-TFL-52/O1M20S - Behuizing



1604760

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1604760>

## Environmental product compliance

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50<br>Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig. |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)