

SM-5EE1N8ASA00 - Wanddoorvoer stift/bus connector



1605768

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1605768>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Wanddoorvoer stift/bus connector, recht, M40, M40, aantal polen: 2+3+PE, type contactaansluiting: Bus, axiale O-ring, 4 x Ø M4, afgeschermd: ja, kabeldiameterbereik: 0 mm ... 0 mm, aantal polen: 6, aansluitmethode: Crimpaansluiting, serie: SM

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1605768
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Aanwijzing	Ordergebonden productie (geen retournering)
Productcode	ABRBGJ
GTIN	4046356330213
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	704,37 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	704,37 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Ronde connectoren (apparaatzijde)
serie	SM
toepassing	vermogen
aantal polen	6
stekerbeeld	2+3+PE
Afgeschermd	ja
polarisatie	N
Schroefdraadsoort	M40

Materiaal

materiaal afdichting	FPM
Behuizingsmateriaal	draaibare delen: koper-zink-legering (CuZn), spuitgietdelen: zink (GD-Zn)
materiaal isolatiehuis	PA 6.6
materiaal afdicht- en O-ring	FPM

Elektrische eigenschappen

Contact

nominale stroom I_N	30 A
nominale spanning U_N	250 V
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3
test-stootspanning	4 kV

aansluitgegevens

Aderaansluiting

Aansluitmethode	Crimpaansluiting
Type contactaansluiting	Bus
	Bus

Connectoren

bouwvorm	recht
----------	-------

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	0 mm ... 0 mm
---------------------	---------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

SM-5EE1N8ASA00 - Wanddoorvoer stift/bus connector




1605768

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1605768>

hoogtepositie	3000 m
---------------	--------

Tekeningen




SM-5EE1N8ASA00 - Wanddoorvoer stift/bus connector

1605768

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1605768>

Maatschets




SM-5EE1N8ASA00 - Wanddoorvoer stift/bus connector




1605768


<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1605768>

Maatschets



schematekening





Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl