

HC-D 15-SML/2PG16 - Behuizing

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1772395>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Sokkelbehuizing, met lengtebeugel, hoogte: 52 mm, met wartel, 2x Pg16



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1772395
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAE
GTIN	4017918037062
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	236,47 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	236,47 g
Land van herkomst	DE

HC-D 15-SML/2PG16 - Behuizing

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1772395>



Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-D15, A10
----------	---------------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Sokkelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	D15
Aantal kabelAansluitingen	2
schroefmethode	2x Pg16
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	zijdelings
Pg-wartel	met

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	50 mm
Hoogte	52 mm
lengte	93 mm
sleutelwijdte wartelmoer	22 mm

Materiaal

materiaal wartel	Messing, vernikkeld
materiaal afdichting Kabelafdichting	NBR
materiaal behuizing	Spuitgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs
materiaal vergrendelingsbeugel	staal, verzinkt

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	2x Pg16
type vergrendeling	beugels

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter Kabel 1	7,5 mm ... 15 mm (kabel 1)
kabelbuitendiameter Kabel 2	7,5 mm ... 15 mm (kabel 2)

HC-D 15-SML/2PG16 - Behuizing

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1772395>



aansluitgegevens

kabelbuitendiameter	7,5 mm ... 15 mm (kabel 1)
---------------------	----------------------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C


HC-D 15-SML/2PG16 - Behuizing

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1772395>



Tekeningen



Maatschets

HC-D 15-SML/2PG16 - Behuizing

1772395

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1772395>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl