

KGG-MC 1,5/12 - Kabelbehuizing

1834440

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1834440>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Kabelbehuizingen, artikelfamilie: KGG-MC 1,5, breedte: 14,5 mm



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1834440
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	AAHZDB
Productcode	AAHZDB
GTIN	4017918110789
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	11,668 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	11,47 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	PL

KGG-MC 1,5/12 - Kabelbehuizing

1834440

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1834440>



Technische gegevens


Artikeleigenschappen

Producttype	Kabelbehuizingen
Productfamilie	KGG-MC 1,5
aantal polen	12
Rastermaat	3,81 mm

Materiaal

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
Isolatiemateriaal	ABS
isolatiemateriaalgroep	I
CTI volgens IEC 60112	600
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	14,5 mm
Hoogte	45,6 mm
Rastermaat	3,81 mm

KGG-MC 1,5/12 - Kabelbehuizing


1834440

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1834440>



Tekeningen

Maatschets



KGG-MC 1,5/12 - Kabelbehuizing

1834440

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1834440>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27460402
ECLASS-15.0	27460402

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

KGG-MC 1,5/12 - Kabelbehuizing

1834440

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1834440>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl