

HC-KDT 13-14 - Kabeldoorvoer

1644135

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1644135>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Kabeldoorvoerhulzen, voor kabeldiameters van 13-14 mm, vanaf 10 mm kan als trekcontlasting een kabelbinder worden toegepast

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1644135
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Productcode	AF7AZA
GTIN	4017918895990
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	4,26 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4,26 g
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Materiaal

materiaal	thermoplastisch rubber
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter	13 mm ... 14 mm
---------------------	-----------------

Kengetallen

afdichtingsbereik	13,00 mm ... 14,00 mm
Uitvoering, Kabeltule	open

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP54
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

HC-KDT 13-14 - Kabeldoorvoer


1644135

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1644135>




Tekeningen

Maatschets



Maatschets



HC-KDT 13-14 - Kabeldoorvoer

1644135

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1644135>



Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121448
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl