

# VS-09-SD - D-SUB-beschermkap

1887086

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1887086>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

D-SUB-beschermkap, materiaal: PA, behuizingsgrootte: 1, kleur: grijs



## Uw voordelen

- In combinatie met D-SUB-aanbouwframes en tulebehuizingen te gebruiken

## Commerciële gegevens

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                           | 1887086       |
| Verpakkingseenheid                      | 5 Stuks       |
| Minimale bestelhoeveelheid              | 5 Stuks       |
| Verkoopcode                             | ABNCBZ        |
| Productcode                             | ABNCBZ        |
| GTIN                                    | 4017918817480 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 7,2 g         |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 6,33 g        |
| Douanetariefnummer                      | 85389099      |
| Land van herkomst                       | DE            |

## Technische gegevens

### Artikeleigenschappen

|             |                |
|-------------|----------------|
| Producttype | Beschermdeksel |
| bouwvorm    | D-SUB 9        |

### Afmetingen

|         |         |
|---------|---------|
| Breedte | 16,5 mm |
| Hoogte  | 23,8 mm |
| lengte  | 87,6 mm |

### Materiaal

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Kleur                              | grijs     |
| materiaal                          | Kunststof |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0        |
| materiaal behuizing                | PA        |

### Mechanische eigenschappen

#### Mechanische gegevens

|            |        |
|------------|--------|
| steekcycli | ≥ 1000 |
|------------|--------|

### Omgevings- en levensduuromstandigheden

#### Omgevingsomstandigheden

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| beschermklasse                 | IP54 (in combinatie met de wartelbehuizing) |
|                                | IP65 (in combinatie met het aanbouwraam)    |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C                            |

## Classificaties

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002314 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja, Geen uitzonderingsregelingen |
|--------------------------------------------|----------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                         |
|                                        | Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden |

### EU REACH SVHC

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.  
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar  
Postbus 246 6900 AE Zevenaar  
(0316) 59 17 20  
[sales@phoenixcontact.nl](mailto:sales@phoenixcontact.nl)