

HC-B 48-TFL-96/O1PG29G - Behuizing



1675159

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1675159>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Wartelbehuizing, voor lengtebeugel, hoogte: 96 mm, zonder wartel, 1x Pg29, kabelaansluiting recht

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1675159
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAC
GTIN	4017918149918
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	721,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	693 g
Land van herkomst	DE

HC-B 48-TFL-96/O1PG29G - Behuizing



1675159

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1675159>

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B48, DD216, M
----------	--------------------------------------

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwworm	B48
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x Pg29
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	zonder

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	89 mm
Hoogte	96 mm
lengte	131,5 mm

Materiaal

materiaal behuizing	Spuitgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	1x Pg29
type vergrendeling	Pin

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 48-TFL-96/O1PG29G - Behuizing


1675159

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1675159>



Tekeningen

Maatschets



Maatschets

HC-B 48-TFL-96/O1PG29G - Behuizing



1675159

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1675159>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261501
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl