

VS-08-SD - Beschermdeksel

1689200

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689200>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Beschermkap, IP67, hoge uitvoering



Commerciële gegevens

Artikelnummer	1689200
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	ABNNDZ
Productcode	ABNNDZ
GTIN	4017918878016
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	4,32 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	3,793 g
Douanetariefnnummer	39235090
Land van herkomst	DE

VS-08-SD - Beschermdeksel

1689200

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689200>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Beschermdeksel
stekerbeeld	RJ45

Afmetingen

Breedte	33 mm
Hoogte	20 mm
lengte	73 mm

Materiaal

Kleur	grijs
materiaal	Kunststof
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal afdichting	FPM
Materiaal afdichting O-ring	NBR
materiaal behuizing	PA

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C

VS-08-SD - Beschermdeksel

1689200

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1689200>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 9.0	EC002314
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-nr.: 119-47-1)
SCIP	b4bf49cc-b9d4-473b-ac61-100763faecf2