

UM-ALU 4 FOOT - Verhoogde rand

2200974

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200974>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Profielbehuizingen, Montagevoet voor montagerail incl. schroef



Uw voordelen

- Profielbehuizing van aluminium
- Gevarieerde aansluittechniek
- Monteerbaar op montagerails
- Beschikbaar in de lengten van 42,5 mm ... 990 mm, optioneel afzonderlijk in te korten
- Beschikbaar in de bouwbreedten 75 mm en 105 mm
- EMC-afscherming

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2200974
Verpakkingseenheid	5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	5 Stuks
Verkoopcode	ACHDFZ
Productcode	ACHDFZ
GTIN	4046356721165
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	1,88 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	1,83 g
Douanetariefnummer	76169910
Land van herkomst	DE

UM-ALU 4 FOOT - Verhoogde rand

2200974

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200974>



Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Verhoogde rand
Behuizingstype	Profielbehuizingen
Behuizingsserie	UM-ALU
Productfamilie	UM-ALU
uitvoering	Montagevoet voor montagerail incl. schroef

Materiaal

materiaal behuizing	PA 6.6-FR
---------------------	-----------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------	-------------------

UM-ALU 4 FOOT - Verhoogde rand



2200974

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200974>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-15.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-ALU 4 FOOT - Verhoogde rand

2200974

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2200974>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl