

RZ 2,5-FRONT 2,5 H-EX - Rastertussenstuk



1701269

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1701269>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Rastertussenstuk, alleen voor Ex-uitvoering, vergroot het raster met 2,5 mm, contourgelijk monteerbaar tussen de klemmen, kleur: groen

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1701269
Verpakkingseenheid	50 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	50 Stuks
Verkoopcode	AARZCA
Productcode	AARZCA
GTIN	4017918023010
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	0,634 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	0,57 g
Douanetariefnummer	85389099
Land van herkomst	DE

RZ 2,5-FRONT 2,5 H-EX - Rastertussenstuk



1701269

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1701269>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Rastertussenstuk
Productfamilie	DECKEL + RZ + DP
aantal polen	0

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
contactoppervlak	tin Sn

Afmetingen

Breedte	2,5 mm
Hoogte	18,5 mm
lengte	19,5 mm

RZ 2,5-FRONT 2,5 H-EX - Rastertussenstuk



1701269

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1701269>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27460407
ECLASS-15.0	27460407

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

EF3.0 Klimaatverandering

CO2e kg	0,016 kg CO2e
---------	---------------