

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Software voor inbedrijfstelling en parametring van Axioline F I/O-stations (gratis download)



Productbeschrijving

Startup+ biedt u de mogelijkheid om snel en eenvoudig een verbinding met een Axioline F-station op te bouwen, de aangesloten modules te parametriseren en hun bekabeling te controleren (I/O-Check).

Uw voordelen

- Verbinding met I/O-Station via RJ45- of USB-interface van het kopstation
- Automatisch inlezen van de aangesloten I/O-moduul
- Parametrisering van het I/O-moduul
- Lezen en schrijven van de in- en uitgangen (I/O-check)
- Diagnose van de I/O-modulen en het kopstation
- Firmware-update van het kopstation

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2700636
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	DRI2Z3
Productcode	DRI2Z3
GTIN	4046356595827
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	69,2 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	69,2 g
Douanetariefnummer	85234910
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Apparaatparametrering
-------------	-----------------------

Systeemeigenschappen

Gebruiksdoel van de software	Parametrering
------------------------------	---------------

Functionaliteit

Basisfunctie	I/O-check
	Diagnose
	Offline- / online-parametrering
	Oproepbaar via TCI-interface

Systeemeisen

bedieningsapparatuur	toetsenbord, muis
Besturingssysteem	MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10
processor	Pentium/Celeron, 1,6 GHz
harde schijf	600 Mbyte
Werkgeheugen	1 Gbyte
interfaces	Ethernet-poort
Ondersteunde talen	Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans
optisch station	dvd-rom
Beeldschermresolutie	XGA (1024 x 768)

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27242504
ECLASS-15.0	27242504

ETIM

ETIM 9.0	EC002537
----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur
--	---

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56 6902 PA Zevenaar

Postbus 246 6900 AE Zevenaar

(0316) 59 17 20

sales@phoenixcontact.nl