

CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH - Perstang

1772793

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1772793>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Crimptang, voor IBS DSUB.../C



Uw voordelen

- Gecodeerde persprofielstations voor een nauwkeurige verwerking van de betreffende doorsneden

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1772793
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	BH3136
Productcode	BH3136
GTIN	4017918037406
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	310,5 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	5,71 g
Douanetariefnummer	82032000
Land van herkomst	DE

Technische gegevens

Opmerking

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informatie over California Prop. 65 vindt u in de fabrikantverklaring op het tabblad "Downloads"
---------------------------	--

Artikeleigenschappen

Producttype	Crimpgereedschap
Persing	B-crimp

crimpplaats 1

min. doorsnede	0,14 mm²
max. doorsnede	0,25 mm²

crimpplaats 2

min. doorsnede	0,5 mm²
max. doorsnede	1,5 mm²

crimpplaats 3

min. doorsnede	0,3 mm²
max. doorsnede	0,5 mm²

aansluitgegevens

Aderaansluiting

doorsnede bereik metrisch	0,14 mm² ... 1,5 mm²
---------------------------	----------------------

Afmetingen

Breedte	65 mm
lengte	195 mm

Materiaal

Kleur	zwart (RAL 9005)
materiaal	Staal

CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH - Perstang

1772793

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1772793>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1772793>



EAC

Toelatings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH - Perstang



1772793

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1772793>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH - Perstang



1772793

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1772793>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Niet van toepassing, geen elektrische en elektronische apparatuur

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl