

UM108 N-SE-A73 - Zijelement

2709383

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2709383>



Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht

Zijelement zonder voet, lage uitvoering, voor het 73 mm brede U-afdekprofiel



Commerciële gegevens

Artikelnummer	2709383
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	10 Stuks
Verkoopcode	ACHDBB
Productcode	ACHDBB
GTIN	4017918904098
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	11,36 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	11,2 g
Douanetariefnummer	39269097
Land van herkomst	PL

UM108 N-SE-A73 - Zijelement

2709383

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2709383>




Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Zijdeel opbouwbehuizing
Behuizingstype	Profielbehuizingen
Behuizingsserie	UM
Productfamilie	UM108
Ventilatieopening aanwezig	nee

Afmetingen

Maatschets	
diepte	125 mm

Materiaal

Kleur (Behuizing)	groen (RAL 6021)
Brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
materiaal behuizing	PA
Oppervlakte-toestand	onbehandeld

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden	
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 105 °C (afhankelijk van de warmtedissipatie)


UM108 N-SE-A73 - Zijelement

2709383

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2709383>



Tekeningen



UM108 N-SE-A73 - Zijelement

2709383

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2709383>



Toelatingen

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2709383>



UL Recognized

Toelatings-ID: E240868

UM108 N-SE-A73 - Zijelelement

2709383

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2709383>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM108 N-SE-A73 - Zijelement

2709383

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/2709383>



Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn	Ja, Geen uitzonderingsregelingen
--	----------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl