

HC-B 16-TFL-76/M1PG29G - Behuizing



1775606

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775606>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Wartelbehuizing, voor lengtebeugel, hoogte: 76 mm, met wartel, 1 x Pg29, kabelaansluiting recht

Commerciële gegevens

Artikelnummer	1775606
Verpakkingseenheid	10 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Productcode	AF7AAC
GTIN	4017918038182
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	348,36 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	348,36 g
Land van herkomst	DE

HC-B 16-TFL-76/M1PG29G - Behuizing



1775606

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775606>

Technische gegevens


Opmerking

Algemeen	voor contactblokken HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
----------	---

Artikeleigenschappen

Producttype	Behuizingen met beugelvergrendeling
Behuizingstype	Wartelbehuizing
toepassing	Standaard
bouwvorm	B16
Aantal kabelAansluitingen	1
schroefmethode	1x Pg29
Afgeschermd	nee
kabeluitgang	recht
Pg-wartel	met

Afmetingen

Maatschets	
Breedte	43 mm
Hoogte	76 mm
lengte	94 mm
sleutelwijdte wartelmoer	37 mm

Materiaal

materiaal wartel	Messing, vernikkeld
materiaal afdichting Kabelafdichting	NBR
materiaal behuizing	Spuitgietaluminium
materiaal behuizingsoppervlak	poedercoating, grijs

Mechanische eigenschappen

Mechanische gegevens

schroefmethode	1x Pg29
type vergrendeling	Pin

Kabel/leiding

kabelbuitendiameter Kabel 1	18 mm ... 27 mm
-----------------------------	-----------------

aansluitgegevens

HC-B 16-TFL-76/M1PG29G - Behuizing



1775606

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775606>

kabelbuitendiameter	18 mm ... 27 mm
---------------------	-----------------

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 125 °C

HC-B 16-TFL-76/M1PG29G - Behuizing


1775606

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775606>



Tekeningen

Maatschets



HC-B 16-TFL-76/M1PG29G - Behuizing

1775606

<https://www.phoenixcontact.com/nl/producten/1775606>



Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)	Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56 6902 PA Zevenaar
Postbus 246 6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
sales@phoenixcontact.nl